

Presentazione

Gamma	New Unica
Applicazione	Segnalazione
Tipo prodotto	Buzzer
Aesthetic name	Unica (standard aesthetic)
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Numero di moduli	2 moduli
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Assorbimento [A]	40 mA
Tipo di regolazione	Volume can be adjusted using a screw
Montaggio dispositivo	Incasso
Tempo di funzionamento	<= 30 ms
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Livello acustico	Tra 76 e 80 dB
Sezione dei fili	0,75...1,5 Mm ² flessibile cavo 0,75...1,5 mm ² rigido cavo
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Norme di riferimento	EN 62080 CE
Comandi	2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Temperatura ambiente	15...30 °C
Temperatura di stoccaggio	0...35 °C
Profondità di incasso	31 mm
Profondità	50 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	0,091 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP20

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.