



Données techniques

5306SCZZ/2AS

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	30 mm
D - Diamètre Extérieur	72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	30,2 mm
a - Position Point Application Charges	36,6 mm
- Angle de contact	25 °
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,574 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	40500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	28100000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	17000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	51000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	37800 °/s

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	37 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm

