


FAG

UCFA207

Coulisseaux-tendeur complet

Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	161 mm	Longueur totale
U	44,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
≈m	1,22 kg	Poids

Cotes de montage

N	14 mm	Trou de fixation
N 1	66 mm	Longueur (rainure)
N 2	14 mm	Largeur (rainure)
J	130 mm	Distance trous de fixation

Dimensions

A 1	16 mm	Épaisseur de bride
A 2	19 mm	Distance piste
A	34 mm	Hauteur logement
V	90 mm	Diamètre d'épaulement logement
W	82 mm	Largeur logement côté rainure
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

FA207	Corps de palier
UC207	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.