



Diese Dokumente erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut.
Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.



Bemerkungen:				Erstellt		06.06.18		Berger Christoff		Oberflaechenbehandlung:			Mass 1 m	
				Geprueft						Stueckliste Nr: 6445				
				Freigegeben						Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 mK Schweisstoleranzen: ISO 13920B Oberflaechenangaben: DIN ISO 1302		Werkstoff		
				CAD		Datum		Name						
00					Index	Kunde / Nr:					Dimension	Gewicht/Kg		
Index		Datum	Geaendert von	Sektor	00	ZnNr:								
F	ROTH+CO. AG info@rothcoag.ch www.rothcoag.ch Wiesentalstrasse 20 Tel. 071 955 02 02 CH-9242 Oberuzwil Fax. 071 955 02 00								Benennung				Artikel-Nr.	
					Widerstands-Sensor 1xPt100, Kl.B, 550°, 3-L				W600.3L.06,0X0100.5- 1/2X15.B00.101					

Diese Dokumente erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut.
Jedige Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.



Widerstands-Sensor / *Sonde à résistance* / Resistance sensor

Messwiderstand / Norm <i>Sonde de résistance / Norme</i> Temperature detector / Code	1x Pt100, DIN EN 60751
Verbauter Typ <i>Type bâtie</i> Type Built-in	Widerstand drahtgewickelt <i>Résistance bobinée</i> Wire-wound resistor
Klasse <i>Classe</i> Class	W 0,30
Anschlusskopf <i>Tête de raccordement</i> Connection head	Typ B / Aluminium / -40 °C... +150 °C / IP 65 <i>Type B / aluminium / -40 °C... +150 °C / IP 65</i> Type B / aluminium / -40 °C... +150 °C / IP 65
Gewindenippel <i>Raccord fileté</i> Threaded nipple	G 1/2 A x 15 mm (ISO 228-1), SW 27 / 1.4571
Schutzrohr <i>Tube de protecteur</i> Protective tube	D= 6 x 100 mm / 1.4571

Zulässige Temperatur Thermometer <i>Température admissible du thermomètre</i> Permissible temperature of the thermometer	-65 °C... +550 °C
--	-------------------

Bitte beachten Sie die Einsatztemperaturen, Grenzwerte und Genauigkeitsklassen für Thermometer nach DIN EN 60751
Für genaue Messungen bieten wir Ihnen unseren SCS Kalibrierservice.
Aus den Kalibrierdaten können anwendungsbezogene Korrekturen berechnet werden, welche die Messgenauigkeit erhöht.

*S'il vous plaît respecter les températures de fonctionnement, les tolérances et les classes de précision pour thermomètres DIN EN 60751
Pour des mesures précises, nous vous offrons notre service de calibrage SCS.
Des dates de calibration vous pouvez calculer corrections pour augmenter la précision*

Please observe the application temperatures, limit deviations and accuracy classes for thermometers according DIN EN 60751
For accurate measurements, we offer you our SCS calibration service.
From the calibration data, application-specific corrections can be calculated, which increases the accuracy of the measurement.

Bemerkungen:				Erstellt	06.06.18	Berger Christoff
				Geprueft		
00				Freigegeben		
Index	Datum	Geaendert von	Sektor	DOK	Datum	Name

Datenblatt

ROTH+CO. AG
Wiesentalstrasse 20
CH-9242 Oberuzwil

info@rothcoag.ch
www.rothcoag.ch

071 955 02 02
Fax: 071 955 02 00

Benennung

Widerstands-Sensor
1xPt100, Kl.B, 550°, 3-L

Artikel-Nr.

W600.3L.06,0X0100.5-
1/2X15.B00.101