

PLC-RSC-230UC/21/SO46 - 继电器模块



2980490

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2980490>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PLC-INTERFACE，控制侧带有干扰电流和干扰电压保护，包括PLC-BSC.../21底座端子，采用螺钉连接并带有插拔式微型功率触点继电器，1个PDT，输入电压230 V AC

商业数据

订货号	2980490
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK622M
产品关键代码	DK622M
GTIN	4017918944650
单件重量（含包装）	41.33 g
单件重量（不含包装）	34.79 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	继电器模块
产品系列	PLC-INTERFACE
应用	防干扰滤波器
操作模式	100%工作因数
机械寿命	2x 10 ⁷ 开关次数

数据管理状态

最近一次数据维护日期	17.01.2025
------------	------------

电气特性

额定条件下的最大功耗	2.3 W
测试电压 (线圈/触点)	4 kV AC (50 Hz, 1分钟, 线圈/触点)

绝缘特性: 线圈/触点

额定绝缘电压	250 V
额定脉冲耐受电压	6 kV
过电压等级	III
污染等级	3

输入数据

线圈侧

额定输入电压 U _N	230 V AC
	220 V DC
输入电压范围	179.4 V AC ... 264.5 V AC (20 °C)
	171.6 V DC ... 253 V DC (20 °C)
额定电压 (“热”插拔电磁式继电器)	60 V DC
驱动和功能	单稳态
驱动 (极性)	极化
U _N 下的典型输入电流	8.8 mA (50 Hz)
	10 mA (60 Hz)
典型响应时间	7 ms
典型释放时间	20 ms
保护电路	桥式整流器
	RCZ滤波器
状态显示	LED (黄色)

输出数据

切换

触点类型	1 个转换触点
开关触点类型	单触点

PLC-RSC-230UC/21/SO46 - 继电器模块



2980490
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2980490>

触点材料	AgSnO
最大切换电压	250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V (L1、L2、L3) , 必须使用隔板PLC-ATP。FBST 8-PLC... 或 ..FBST 500...用于等电位桥接)
最小切换电压	5 V (100 mA时)
限制连续电流	6 A
最大启动电流	10 A (4 s)
最小切换电流	10 mA (12 V时)
短路电流	200 A (条件短路电流)
最大额定功率值 (电阻负载)	140 W (24 V DC)
	20 W (可用于48 V DC)
	18 W (可用于60 V DC)
	23 W (可用于110 V DC)
	40 W (可用于220 V DC)
	1500 VA (可用于250 V AC)
输出熔断器	4 A gL/gG NEOZED
开关容量	2 A (24 V、DC13时)
	0.2 A (110 V、DC13时)
	0.1 A (220 V、DC13时)
	3 A (24 V、AC15时)
	3 A (120 V、AC15时)
	3 A (230 V、AC15时)

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
	0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管)
	2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14
紧固扭矩	0.6 Nm ... 0.8 Nm

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)

环境和真实条件

PLC-RSC-230UC/21/SO46 - 继电器模块



2980490

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2980490>

环境条件

保护等级 (继电器底座)	IP20 (继电器底座)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C

认证

CE

证书	CE合规
----	------

UKCA

证书	UKCA合规
----	--------

造船业许可

证书	TAE0000196
----	------------

腐蚀性气体测试

标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

造船业数据

Temperature	D
Humidity	A
振动	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合EMC条例
低压指令	符合低电压指令

标准和规范

标准/条例


标准/规程	IEC 60664
	IEC 60947-5-1

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

图纸


应用图



干扰信号的出现

场景1：控制器 - AC输出卡件


应用图



干扰信号的出现

场景2：长信号电缆


图表



① 250 V AC, ohmic load

电气使用寿命

图表



工作和储存的允许湿度。

必须遵守数据表中规定的最高允许的环境温度。

A区：必须防止在环境温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 时结冰

B区：必须防止在环境温度 $> 0^{\circ}\text{C}$ 时发生冷凝

在全年自然分布的整30天内，在环境温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 的情况下，允许达到95%的湿度水平。

PLC-RSC-230UC/21/SO46 - 继电器模块



2980490

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2980490>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2980490>



EAC
认证ID: RU"C-DE.*08.B.00010



DNV GL
认证ID: TAE0000196



cULus Listed
认证ID: E140324

PLC-RSC-230UC/21/SO46 - 继电器模块



2980490

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2980490>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Hexahydromethylphthalic anhydride（CAS编号: 不适用） Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	dd0fa6fe-6f7f-4581-86ba-881bdfdebca4