


FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー



1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



表面実装対応ピンヘッダー、定格電流: 3 A、耐電圧: 500 V AC、極数: 80、ピッチ: 2.54 mm、色: 黒、コンタクト表面: 金、コンタクトタイプ: ピン、取付け方法: SMDハンダ接続

特長

- ダブルコンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電氣的接続
- SMTはんだ付け工程への組み込み用に設計
- わかりやすくコスト最適化されたデザイン
- さまざまなアプリケーションに最適
- 積層、同一平面または直交プリント基板接続により、機器の柔軟性を最大限に高めることができます。

販売用データ

アイテム番号	1156921
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AAXGBB
GTIN	4063151160883
1個あたりの重量 (梱包を含む)	7.3 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	2.8 g
関税率	85366930
生産国	CN

技術データ

注記

動作時の注記	動作中の許容電圧は、IEC 60664-1準拠の絶縁要件の範囲内での空間距離と沿面距離を考慮して、アプリケーションによって異なります。
--------	---


製品特性

製品ライン	表面実装対応ピンヘッダー
製品シリーズ	FQ 2,54D/...-PV
極数	80
ピッチ	2.54 mm
行の数	2
ピン配列	線形パッド形状

電気特性

標準規格 I_N	3 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20°C時、80極)
汚染度	3
接触抵抗	20 mΩ
耐電圧	500 V AC IEC 60512-4-1:2003

寸法

外形寸法	
ピッチ	2.54 mm
幅 [w]	101.6 mm
高さ [h]	10.2 mm
長さ [l]	7.6 mm
基板上高さ	8.8 mm

アプリケーション

コンタクトカバー	0.4 mm
スタック高さ	13.6 mm 誤差範囲: +1.3 mm (組合せ時 製品範囲:FQ 2,54D/...-SV)
重複部分の長さ	1.3 mm

プリント基板設計

パッド形状	1.02 x 3.4 mm
-------	---------------

材料仕様

材質のデータ - コンタクト先

FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー



1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

注記	WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質	銅合金
表面特性	選択的コーティング
金属表面処理 コンタクト部（仕上）	金 (Au)
金属表面処理 コンタクト部（下地）	ニッケル (Ni)
金属表面処理 はんだ付け部（仕上）	すず (Sn)

材質のデータ -ハウジング

色 (ハウジング)	黒 (9005)
絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600
UL94難燃性クラス	V0

コネクタ

接続1

絶縁材質	PA
CTI、IEC 60112準拠	600

電気試験

温度試験 | 試験グループC

仕様	IEC 60512-5-2:2002-02
試験した極数	80

絶縁抵抗

仕様	IEC 60512-3-1:2002-02
絶縁抵抗、隣接する極	> 1 GΩ

空間距離と沿面距離 |

絶縁材質グループ	I
空間距離および沿面距離の最小値	0.4 mm

機械的試験

挿抜力

試験結果	試験合格
サイクル数	100
極あたりの挿入力（近似）	2.9 N
極あたりの抜取り強度（近似）	2.9 N

目視検査

仕様	IEC 60512-1-1:2002-02
試験結果	試験合格

寸法確認

FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー



1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

仕様	IEC 60512-1-2:2002-02
試験結果	試験合格

環境条件と実際の条件

振動試験

仕様	IEC 60068-2-6:2007-12
周波数	10 - 55 - 10 Hz
スイープ速度	1オクターブ/最小
振幅	1.52 mm
スイープ速度	181 m/s ²
各軸のテスト時間	2 h

耐久試験

仕様	IEC 60512-9-1:2010-03 (以下)
接触抵抗R ₁	20 mΩ
接触抵抗R ₂	30 mΩ
挿抜回数	100
絶縁抵抗、隣接する極	> 1 GΩ

周囲条件

周囲温度 (作動時)	-40 °C ... 125 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 70 °C
相対湿度 (保管時/運搬時)	30 % ... 70 %
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 100 °C


取付け

取付けタイプ	SMDハンダ接続
ピン配列	線形パッド形状

プロセスメモ

プロセス	リフローはんだ付け
吸湿感度レベル (MSL)	MSL 1
分類温度T _c	260 °C

図面



型式 : FQ 2,54D/...-SV-1020-1-BTとFQ 2,54D/...-PV- 380-1-BTの組合せ

FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー



1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

認証

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

	cULus Recognized			
	認証ID: E118976			
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
	30 V	3 A	-	-

FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー



1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー



1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT - ピンヘッダー

1156921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156921>




必須アクセサリ

FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT - ソケット

1156907

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156907>




表面実装対応ピン受けソケット、定格電流: 3 A、耐電圧: 500 V AC、極数: 80、ピッチ: 2.54 mm、色: 黒、コンタクト表面: 金、コンタクトタイプ: メス、取付け方法: SMDハンダ接続

アクセサリ

FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT - ソケット

1156907

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1156907>



表面実装対応ピン受けソケット、定格電流: 3 A、耐電圧: 500 V AC、極数: 80、ピッチ: 2.54 mm、色: 黒、コンタクト表面: 金、コンタクトタイプ: メス、取付け方法: SMDハンダ接続

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp