




Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5



- 1: zone d'étanchéité
- 2: Orifice de fuite
- 3: Chanfrein pour l'étanchéité

Application		
Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	150 bar	15 MPa
Remarque sur la tenue en pression	tenir compte de la résistance à la pression du serrage et joint d'étanchéité du raccord clamp	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	199
Matières	inox (1.4435 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2	
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	