



Cristal, Multipurpose, Gen-T, Pro-T

FICHA DE DADOS SEGURANÇA



DE ACORDO COM O REGULAMENTO (EC) NO. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CRE) & 2020/878

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto Cristal, Multipurpose, Gen-T, Pro-T.
Marca Rapid.
Código do Produto 23499500, 23835904, 40107350, 40107356, 40107362, 40107946, 40107948, 40302768, 40302771, 40302775, 40302799, 40302800, 5000212, 40037210, 40303076, 5001411, 57002006, 24772100, 5001371, 5000533, 5000530, 40303017, 23373100, 24928000, 24928010, 40303135, 40303008, 5001445, 5001589, 5001736, 5001751

No. CAS Não é aplicável.

Nr. CE Não é aplicável.

No. Do Registo do REACH Não conhecido.

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização Identificada Cola sólida em barras - Adequado para pistola de colar, para trabalhos manuais ou industriais.

Utilizações Desaconselhadas Não conhecido.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor ISABERG RAPID AB
Identificação da Empresa Box 115, SE-335 03 Hestra, Sweden
Telefone +46 370 339 500
E-mail informationeurope@acco.com

1.4 Número de telefone de emergência

Companhia +46 370 339 500 (09:00 - 17:00)
Centro de Informação Antivenenos 800 250 250
(CIAV) INEM – Instituto Nacional de
Emergência Médica, Rua Almirante
Barroso, 36, 1000 – 013 LISBOA,
Portugal

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) no. 1272/2008 (CRE) Esta mistura não representa qualquer risco físico, de saúde ou ambiental sob condições normais de uso.

2.2 Elementos do rótulo

Nome do Produto De acordo com o Regulamento (CE) no. 1272/2008 (CRE)
Pictogramas de Perigo Cristal, Multipurpose, Gen-T, Pro-T.
Palavras-sinal Nenhum.
Advertências de perigo Nenhum.
Recomendações de prudência P102: Manter fora do alcance das crianças.

2.3 Outros perigos

A forma fundida pode causar queimaduras térmicas por contacto com a pele.

2.4 Informações adicionais

Nenhum.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias

Não é aplicável.

3.2 Misturas

INGREDIENTE(S) PERIGOSO(S)	No. CAS	Nr. CE / No. Do Registo do REACH	%W/W	Advertências de perigo	Pictogramas de Perigo
Acetato de vinilo, polímero com etileno	24937-78-8	607-457-0	70-80	Não classificado	Nenhum
Resinas de petróleo	64742-16-1	265-116-8 01-2120785751-45-XXXX	20-30	Não classificado	Nenhum

Não contém substâncias MPMB não-classificadas.

Não contém substâncias não-classificadas com limite de exposição ocupacional.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação Via improvável de exposição. Em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Contacto com a Pele Em caso de queimaduras por líquido derretido, não tente remover o material aderente. Lavar a pele imediatamente com grandes quantidades de água. Obter

- atenção médica.
- Contacto com os Olhos Em caso de contacto directo com os olhos, lavar cuidadosamente com água corrente fresca em abundância. Obter atenção médica.
- Ingestão Via improvável de exposição. Enxaguar a boca com água.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**
O material fundido vai aderir à pele, causando queimaduras profundas.
- 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
O material fundido pode causar queimaduras graves. NÃO tentar destacar o material fundido da pele. Arrefecer rapidamente com água.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

- 5.1 Meios de Extinção**
Meios de Extinção Adequados Extinguir com spray de água ou espuma.
Meios de extinção inadequados Nenhum(uma)(s) Conhecido(a)(s).
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**
O aquecimento pode causar decomposição.
- 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
Os bombeiros devem usar roupas de protecção completa, incluindo aparelhos de respiração autónomos. Se o produto estiver derretido opte por um spray de água fino com jato direto.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

- 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
São aplicáveis as medidas gerais de higiene no manuseamento de produtos químicos. Utilizar equipamento de protecção individual adequado, evitar o contacto directo.
- 6.2 Precauções a nível ambiental**
Não lançar grandes quantidades nas águas superficiais ou na rede de drenagem.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**
Recolher mecanicamente e eliminar de acordo com a Secção 13.
Quando fundido: Permitir que o produto arrefeça /solidifique e recolha como um sólido.
- 6.4 Remissão para outras secções**
Ver Também a Secção 8, 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- 7.1 Precauções para um manuseamento seguro**
Utilizar práticas adequadas de higiene pessoal. Evitar o contacto com o produto aquecido ou fundido. Após a utilização lave as mãos e pele exposta. Manter fora do alcance das crianças.
- 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo do calor.
- Temperatura de armazenagem Ambiente.
Tempo de armazenagem Estável em condições normais.
Materiais incompatíveis Nenhum(uma)(s) Conhecido(a)(s).
- 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**
Cola sólida em barras - Adequado para pistola de colar, para trabalhos manuais ou industriais.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 8.1 Parâmetros de controlo**
8.1.1 Limites de Exposição Ocupacional

SUBSTÂNCIA	No. CAS	LTCL (TWA de 8 h em ppm)	LTCL (TWA de 8 h em mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Nota
						Nenhum considerado

Fonte: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, Valores-limite de exposição profissional com carácter indicativo, Portugal

- 8.2 Controlo da exposição**
8.2.1. Controlos técnicos adequados Assegurar ventilação adequada.
8.2.2. Equipamento pessoal da protecção Protecção Ocular Usar protecção ocular/facial apropriada.





Protecção da pele

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas. Tempo de duração das luvas: consultar a informação fornecida pelo fabricante das luvas.



Protecção respiratória

Em condições normais, não é necessária protecção respiratória.



Perigos térmicos

Não é aplicável.

8.2.3. Controlo da Exposição Ambiental Não lançar grandes quantidades nas águas superficiais ou na rede de drenagem.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	Sólido ceroso.
Cor	Transparente.
Odor	Inodoro.
Ponto de fusão/ponto de congelação	85-92°C
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	Não é aplicável.
Inflamabilidade	Não-inflamável.
Limite superior e inferior de explosividade	Não disponível.
Ponto de Inflamação	>200°C (Líquido)
Temperatura de autoignição	Não disponível.
Temperatura de Decomposição	Não disponível.
pH	Não estabelecido.
Viscosidade Cinemática	Quando fundido: 7000-9000 mPa•s @ 200°C
Solubilidade	Solubilidade (Água) : Insolúvel em água. Solubilidade (Outros) : Não conhecido.
Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)	Não disponível.
Pressão de vapor	Não disponível.
Densidade e/ou densidade relativa	0.981 ± 0.02 g/cm³
Densidade relativa do vapor	Não disponível.
Características das partículas	Não disponível.

9.2 Outras informações

Nenhum.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Estável em condições normais.

10.2 Estabilidade Química

Estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Não apresenta reacções perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina.

10.4 Condições a evitar

Calor e luz solar directa.

10.5 Materiais incompatíveis

Não conhecido.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Não se conhecem quaisquer produtos perigosos da decomposição.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda - Ingestão	Baixa toxicidade oral.
Toxicidade aguda - Contacto com a Pele	Toxicidade aguda baixa.
Toxicidade aguda - Inalação	Toxicidade aguda baixa.
Corrosão/irritação cutânea	Não irritante.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Não classificado.
Dados de sensibilização da pele	Não é um sensibilizante da pele.
Dados de sensibilização respiratória	Não classificado.
Mutagenicidade em células germinativas	Não há evidência de potencial mutagénico.
Carcinogenicidade	Não há indícios de carcinogenicidade.



BRANDS

Cristal, Multipurpose, Gen-T, Pro-T

FICHA DE DADOS SEGURANÇA



Toxicidade reprodutiva	Não há provas de efeitos sobre o sistema reprodutor.
Lactação	Não classificado.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	Nenhum antecipado.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	Nenhum antecipado.
Perigo de aspiração	Não classificado.
11.2 Informações sobre outros perigos	Não conhecido.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade - Invertebrados aquáticos	Baixa toxicidade para invertebrados.
Toxicidade - Peixe	Baixa toxicidade para peixe.
Toxicidade - Algas	Baixa toxicidade para algas.
Toxicidade - Compartimento Sedimentos	Não classificado.
Toxicidade - Compartimento terrestre	Não classificado.

12.2 Persistência e degradabilidade

Parte dos componentes são biodegradáveis.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não classificado como PBT ou mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhum(uma)(s) Conhecido(a)(s).

12.7 Outros efeitos adversos

Não conhecido.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Reaproveitar ou reciclar sempre que possível. Pode ser disposto em aterro sanitário de acordo com os regulamentos locais.

13.2 Informações adicionais

A eliminação deve ser feita de acordo com legislação local, estatal ou nacional.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Não está classificado como perigoso para o transporte.

14.1 Número ONU ou número de ID

Não é aplicável

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Não é aplicável

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Não é aplicável

14.4 Grupo de embalagem

Não é aplicável

14.5 Perigos para o ambiente

Não classificado como Poluente Marinho.

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Não conhecido

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não conhecido

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos Europeus - Autorizações e/ou Limitações No Uso

Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização

Não registados

REACH: ANEXO XIV lista das substâncias sujeitas a autorização

Não registados

REACH: Anexo XVII Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos

Não registados

Plano de acção evolutivo comunitário (CoRAP)

Não registados



BRANDS

Cristal, Multipurpose, Gen-T, Pro-T

FICHA DE DADOS SEGURANÇA



Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes

Não registados

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono

Não registados

Regulamento (CE) n.º 8649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não registados

Regulamentos nacionais

Outras

Não conhecido.

15.2 Avaliação da segurança química

Não é aplicável.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

As seguintes secções contêm revisões ou novas declarações: 1-16

LEGENDA

Recomendações de prudência P102: Manter fora do alcance das crianças.

Acrónimos

CAS : Chemical Abstracts Service – Serviço de Resumos de Química
CLP : Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
CE : Comunidade Europeia
LTEL : Limite de exposição prolongada
PBT : Persistente, Bioacumulável e Tóxico
REACH : Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas
STEL : Limite de exposição de curta duração
STOT : Toxicidade nos órgãos-alvo específicos
mPmB : muito Persistente e muito Bioacumulável

Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados na elaboração da FDS

Regulamento (CE) no. 1272/2008 (CRE)

Termos de Responsabilidade

Acredita-se que a informação incluída nesta publicação ou, de outra forma, fornecida aos Utilizadores, é correcta e é fornecida em boa fé, mas cabe aos Utilizadores assegurarem-se de que o produto é apropriado para o fim que lhe vão dar. A ISABERG RAPID AB não oferece qualquer garantia quanto à adaptabilidade do produto a qualquer fim em particular e qualquer garantia ou condição (legal ou outra) sugerida é excluída, exceto nos casos em que a exclusão seja contrariada por lei. A ISABERG RAPID AB não aceita qualquer responsabilidade legal por perdas e danos (que não sejam danos pessoais ou morte causados por produtos defeituosos, se isso for provado), resultantes de fundamentação nesta informação. Não se deve pressupor que não são infringidas quaisquer Patentes, Direitos de Autor e Designs.