

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于控制柜穿板式连接器的天线电缆，外径：3.2 mm，内导线：柔性，衰减：0.6 / 0.9 / 1.4 dB（0.9 / 2.4 / 5.8 GHz时），接口：N（母）-> RSMA（公），电缆长度：0.5 m



优势

- 无卤素
- 高阻燃等级
- 抗紫外线
- 抗油性
- 合适户外安装

商业数据

订货号	2701402
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNN2Z2
产品关键代码	DNN2Z2
目录页面	页码391 (C-6-2019)
GTIN	4046356746816
单件重量（含包装）	55 g
单件重量（不含包装）	52.7 g
原产地	PL

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>



技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	同轴电缆
------	------

电气特性

频率范围	0.3 GHz ... 6 GHz
阻抗	50 Ω

连接数据


插拔式连接器连接

连接方式	RSMA (公)
------	----------

插拔式连接器连接

连接方式	N (母)
------	-------

尺寸

尺寸图	
孔径	16.1 mm

材料规格

外护套，材料	RADOX®(LSFH)
--------	--------------

电缆/电线

电缆长度	0.5 m
光缆类型	EF 316
电缆外径	2.50 mm
外护套，材料	RADOX®(LSFH)
外护套，颜色	蓝色
弯曲半径，长期	12.50 mm
868 / 900 MHz	~ 0.6 dB (整个电缆的衰减)
2.4 GHz	~ 0.9 dB (整个电缆的衰减)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>

5.8 GHz	~ 1.4 dB (整个电缆的衰减)
阻油性	极佳的耐油脂与抗化学腐蚀性

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 105 °C
环境温度（组装）	-20 °C ... 60 °C
阻油性	极佳的耐油脂与抗化学腐蚀性

认证

CE	
证书	CE合规

标准和规范


阻油性	极佳的耐油脂与抗化学腐蚀性
标准标识	阻燃性
标准/规格	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
标准标识	无卤素
标准/规格	IEC 60754
标准标识	防紫外线
标准/规格	IEC 60068-2-5

安装

组装说明	室外和室内
------	-------

图纸

尺寸图



钻孔

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>



EAC

认证ID: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701402>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(b)-II, 6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn