




## Détecteur inductif NAMUR

II-2015-N/10M/1D/1G/2G



### Caractéristiques du produit

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Technologie        | NAMUR              |
| Fonction de sortie | normalement fermé  |
| Portée [mm]        | 15                 |
| Boîtier            | boîtier fileté     |
| Dimensions [mm]    | M30 x 1,5 / L = 41 |

### Données électriques

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui                                                                                                                          |
| Amplificateurs                                 | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
| Tension nominale DC [V]                        | 8,2; (1kΩ)                                                                                                                   |
| Tension d'alimentation DC [V]                  | 7,5...30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)                                                                       |
| Consommation [mA]                              | < 1; (bloqué; passant: > 2,1)                                                                                                |
| Classe de protection                           | II                                                                                                                           |

### Sorties

|                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Technologie                                                         | NAMUR                                            |
| Fonction de sortie                                                  | normalement fermé                                |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 30; (pour emploi en dehors de la zone explosive) |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 200                                              |

### Zone de détection

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Portée [mm]           | 15        |
| Portée réelle Sr [mm] | 15 ± 10 % |

### Exactitude / déviations

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Facteur de correction                    | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
| Hystérésis [% de Sr]                     | 1...15                                                            |
| Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10                                                          |



## Détecteur inductif NAMUR

II-2015-N/10M/1D/1G/2G

| Conditions d'utilisation          |          |                                                                         |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante              | [°C]     | -20...80                                                                |
| Indice de protection              |          | IP 67                                                                   |
| Tests / homologations             |          |                                                                         |
| Homologation                      |          | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC16109 |
| Marquage ATEX                     |          | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C                                     |
|                                   |          | II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C                                     |
|                                   |          | II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C                                     |
|                                   |          | II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C                                     |
|                                   |          | II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C                            |
|                                   |          | II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C                          |
| CEM                               |          | EN 60947-5-6                                                            |
| Tenue aux chocs et aux vibrations |          | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)                                          |
| MTTF                              | [Années] | 4697                                                                    |
| Classification de sécurité        |          |                                                                         |
| Capacité propre max.              | [nF]     | 147                                                                     |
| Inductance propre max.            | [μH]     | 118                                                                     |
| Données mécaniques                |          |                                                                         |
| Poids                             | [g]      | 480,7                                                                   |
| Boîtier                           |          | boîtier fileté                                                          |
| Type de montage                   |          | non encastrable                                                         |
| Dimensions                        | [mm]     | M30 x 1,5 / L = 41                                                      |
| Désignation du filetage           |          | M30 x 1,5                                                               |
| Matières                          |          | PBT                                                                     |
| Accessoires                       |          |                                                                         |
| Fourniture                        |          | écrous de fixation: 2                                                   |
| Remarques                         |          |                                                                         |
| Unité d'emballage                 |          | 1 pièces                                                                |



## Détecteur inductif NAMUR

II-2015-N/10M/1D/1G/2G

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :  
          brun  
BU =       bleu