

CP-H 2,5-4L-PE - 连接器外壳

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012323>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接器外壳， 接线方式: 压接， 深度: 31.7 mm， 宽度: 5.2 mm， 高度: 31.6 mm， 位数: 4， 颜色: 灰色

优势

- 每个接线点都可以被标记
- 带PE标记
- 四个直通层
- 设计宽度仅5.2 mm

商业数据

订货号	3012323
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2144
产品关键代码	BE2144
目录页面	页码294 (C-1-2019)
GTIN	4046356811286
单件重量 (含包装)	1.99 g
单件重量 (不含包装)	1.94 g
原产地	PL

CP-H 2,5-4L-PE - 连接器外壳

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012323>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
位数	4

尺寸

宽度	5.2 mm
高度	31.6 mm
深度	31.7 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过


环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C (最高工作温度参考衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

图纸

图表



CP-H 2,5-4L-PE - 连接器外壳

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012323>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012323>

	VDE报告 带生产监控 认证ID: 40042533			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	10 A	-	0.5 - 2.5

	EAC 认证ID: EACKZ 08593
---	--------------------------

CP-H 2,5-4L-PE - 连接器外壳



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012323>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CP-H 2,5-4L-PE - 连接器外壳

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3012323>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn