

## Principales

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Actassi                                                                                                 |
| Type de produit ou équipement | Jarretière fibre optique multimode                                                                      |
| Couleur                       | Gaine: magenta<br>Corps LC duplex: vert d'eau<br>Clip LC duplex: vert d'eau<br>Manchon LC duplex: blanc |
| Conditionnement du câble      | Rouleau de 2 m                                                                                          |
| Type d'emballage              | Emballage plastique souple transparent                                                                  |

## Complémentaires

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atténuation maximale       | 3,5 DB / 1 km à 850 nm<br>1,5 dB / 1 km à 1300 nm                                                      |
| Rayon de courbure          | 32 mm dynamique<br>16 mm statique                                                                      |
| Perte d'insertion maximum  | 0,2 dB LC                                                                                              |
| Perte de rendement minimum | 30 dB LC                                                                                               |
| Performance optique        | OM4 50/125 µm                                                                                          |
| Diamètre fibre optique     | 600 µm                                                                                                 |
| Raccordement 1             | LC                                                                                                     |
| Raccordement 2             | LC                                                                                                     |
| Type d'écran               | Zip 2 1,6 mm                                                                                           |
| Conditions d'utilisation   | Raccordement                                                                                           |
| Mode d'échange             | Duplex                                                                                                 |
| Mode de transmission       | Multimode                                                                                              |
| Nombre de fibres optiques  | 2                                                                                                      |
| Largeur                    | 3,4 mm                                                                                                 |
| Hauteur                    | 1,6 mm                                                                                                 |
| Matière                    | Céramique: ferrule LC<br>Thermoplastique: corps LC duplex<br>TPE (élastomère thermoplastique): manchon |
| Longueur de câble          | 2 m                                                                                                    |
| Région cible               | Europe<br>Asie Pacifique                                                                               |

## Environnement

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température de fonctionnement                       | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température ambiante de stockage                    | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes                                              | Fibre optique: ITU G.651.1<br>Retardement de la flamme: CEI 60332-1<br>CEI 60754-1<br>CEI 60754-2<br>CEI 61034<br>Connecteur LC: TIA/EIA-604-10 A<br>Connecteur LC: CEI 61754-20 Ed.2<br>Retardement de combustion: CEI 60332-3C<br>Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3<br>Retardement de la flamme: UL 94 V0<br>Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OM4<br>Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type A1a.3 |

## Durabilité de l'offre

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| REACH free of SVHC         | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE          | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free     | Oui                                                                                                  |
| Mercury free               | Oui                                                                                                  |
| RoHS exemption information | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine      | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Profil de circularité      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |