




Sonde de température rigide

TT-500KBBD10-...../US/



1 zone connecteur

L = longueur de la sonde correspond à la longueur d'installation EL



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-40...150 °C	-40...302 °F
Raccord process	adaptateur autoserrant Ø 10 mm	
Longueur d'installation EL [mm]	560	

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Elément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression	160 bar	16 MPa
Profondeur d'installation minimum [mm]	15	

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L	[mm]	560
Etendue de mesure	-40...150 °C	-40...302 °F

Exactitude / déviations

Précision [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
---------------	-------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	1 / 3; (selon DIN EN 60751)
--	-----------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante	zone connecteur
Température de stockage [°C]	-40...100
Indice de protection	IP 68; IP 69K

Tests / homologations

Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	22831	

Données mécaniques

Poids [g]	147,3
-----------	-------

TT5050



Sonde de température rigide

TT-500KBBD10-...../US/


Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 10 / L = 581,5
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L)
Raccord process		adaptateur autoserrant Ø 10 mm
Diamètre de la sonde	[mm]	10
Longueur d'installation EL	[mm]	560

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

