



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	New Unica
Ästhetischer Name	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektronisch
Anzahl der Wippen	2
Stellglied	Drucktaste
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	3 V DC 2,4 GHz
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Anzahl der Module	2 Module
Anzahl der Funktionstasten	1 2
Lokale Signalisierung	Inbetriebnahme: 1 LED pro Kanal (grün/rot)
Signalisierungsfunktion	Inbetriebnahme
Anzahl der Ausgänge	1 Fernsteuerung 2 Fernsteuerung
Kontrolltyp	Drucktaste Anpassung der Verdrahtungsgeräte Drucktaste
Software-Name	Wiser App: Geräteeinrichtung
Zeitverzögerung	Ohne Zeitverzögerung
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee 3.0: 10 kostenlos (0 - 50°C)
Typ der Technologie	ZigBee 0 - 50°C
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Systemanforderungen	Android 5.1 oder höher Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Bis zu 11 verdrahtete Geräte, Entfernung: < 50 m
Beschriftung	-
Geliefertes Zubehör	Klebeband
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: LED
Montagehalterung	Rückwand
Gehäusevariante	Direkte Montage
Befestigungsmodus	Durch 2 Schrauben
Installationstyp	Innenraum
Menge pro Satz	Satz à 1
Verpackungstyp	Kasten
Einbautiefe	0 mm
Tiefe	12 mm
Breite	74,5 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Höhe	74,5 mm
Produktgewicht	0,025 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Schutzart (IP)	IP20 0 - 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % 0 - 50°C
Schutzart (IK)	IK03
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Bleifrei
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	CE

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen