


Han K6/36 insert female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 38 042 3101
规格	Han K6/36 insert female
浩亭电子目录	https://harting.com/09380423101

标识

类别	插芯
系列	Han-Com®
标识	Han® K 6/36

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
尺寸	16 B
针数	42
信号针数	36
电源针数	6
接地针	有
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	1.5 ... 6 mm² Power
	0.14 ... 2.5 mm² 信号
线芯外径	≤5 mm
额定电流	40 A
额定电压	690 V
额定脉冲电压	8 kV
污染等级	3
额定电流 (信号)	10 A



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

额定电压 (信号)	160 V
额定脉冲电压 (信号)	2.5 kV
污染等级 (信号)	3
额定电流按照UL	40 A
额定电压符合UL	600 V
额定电流符合UL (信号)	10 A
额定电压符合UL (信号)	600 V
额定电流按照CSA	40 A
额定电压符合CSA	300 V
额定电流符合CSA (信号)	10 A
额定电压符合CSA (信号)	300 V
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
拧紧力矩	2 Nm PE 螺钉 M5
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	15.2 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140056534
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522