

CODE ARTICLE: 1035125-VS

Coquilles antibruit adaptables sur casque de sécurité VeriShield VS130H EMEA

Coquilles antibruit adaptables sur casque de sécurité VeriShield VS130HHV EMEA HV

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
1035125-VS

Type de produit
Antibruit

Gamme
Casque antibruit

Ligne
Protection passive

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
HOWARD LEIGHT

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Maintenance

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Large éventail de dimensions

Avantage
« S'adapte confortablement à un large éventail de tailles de têtes. 17 % plus réglable que les versions précédentes »

Caractéristique
Serre-tête léger et capitonné

Avantage
« Construction en acier avec serre-tête rembourré et micro-réglages de précision conçus pour un ajustement optimal autour de l'oreille »

Caractéristique
Coussinets en mousse à mémoire de forme

Avantage
« Nouvelle mousse à mémoire de forme unique qui combine une mousse plus dense et plus souple que sur les modèles précédents, pour plus de confort et d'atténuation. Réduit la pression exercée sur la tête et améliore le confort »

© Honeywell International Inc.

Caractéristique
Construction robuste

Avantage
« Une surface de coquille résistant à l'huile pouvant supporter des environnements de travaux pénibles et graisseux, ainsi que des nettoyages fréquents. ABS moulé avec écran acoustique interne pour plus de légèreté (brevet en instance) »

Caractéristique
Grande ouverture de coquille

Avantage
« Idéal pour les travailleurs avec de grandes oreilles ou portant des appareils auditifs. Ouverture de la coquille agrandie de 16 % par rapport aux versions précédentes »

Descriptif technique

SNR (dB)
33 dB

H (dB)
36 dB

M (dB)
31 dB

L (dB)
24 dB

Données d'atténuation

Q5285A

Conception des casques antibruit
Plastic [or Dielectric]

Autres matériaux
acier, mousse de polyuréthanne et cuir

Diélectrique
Non

Piles nécessaires
None

Style de serre-tête
Helmet-Mounted

Amplification sonore
Non

Radio AM/FM
Non

Prise d'entrée audio
Non

Haute visibilité
Non

Certifications

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
Attestation CE

Certifications

- Other 19A0412MVS01

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.