



Brand of **NTN corporation**

Données techniques

USEHE210

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

US210G2, EHE210

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	40 mm
A2	40 mm
B - Largeur Bague Intérieure	43,5 mm
d - Diamètre arbre	50 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage	24 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	R1/8"
G1 - Taille du filetage	M24
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	110 mm
L - Longueur du logement	145 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	90 mm
L3 - Longueur de la rainure/surface de guidage	46 mm
S - Distance face / centre du palier	10,9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	35100000 mN
C0 - Capacité de charge statique	23200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,76 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

