



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LXEFG
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur TeSys TeSys F LA4EM module de commande électronique
Produits compatibles	LC1F225 LC1F185
Appareil complémentaire requis	LA4EM250FG
Couple de serrage	1,2 N.m pour circuit de commande
Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz électronique Cc électronique
[Uc] tension circuit de commande	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V CC
Temps de fonctionnement	40...80 ms fermeture 6...54 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles pour utiliser avec LC1F185 10 Mcycles pour utiliser avec LC1F225
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Perte de niveau: 60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C) Perte de niveau: 45 V CC (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Puissance d'appel maximale en W	270...320 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	2,5...4 W à 20 °C
Dissipation thermique	2,2...5,5 W

Environnement

Poids du produit	0,55 kg
------------------	---------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.