eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

71-635.0/D



https://rs-online.eao.com/component/71-635.0/...

お客様の製品:



# 71-635.0/D
# アクチュエーター

## 取付け

| | |
|---|---|
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

## 電気的特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| スイッチング電圧とスイッチング電流: | Switch rating AC cosφ 0,7 ... 0,8 | | |
| | gemäss EN IEC 60947-5-1 | | |
| | Voltage | 250 VAC | |
| | Current | 3 A | |
| | Switch rating DC | | |
| | gemäss EN IEC 60947-5-1 | | |
| | Voltage | 24 VDC | 250 VDC |
| | Current | 3 A | 0.5 A |
| サージ電圧耐性: | 2500 VAC、50 Hz、1 分間、DIN / IEC 60512-2 に準拠、全端子とアース間 | | |
| 推奨最低動作データ: | | | |

## 機械的特性

| | |
|---|---|
| スイッチング動作: | オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト (a) |
| スイッチングシステム: | セルフクリーニング、ダブルブレークスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点1個、ノーマルオープン接点1個。 |
| スイッチング ポジション: | 3ポジション |
| スイッチング角度: | 90° 左 / 90° 背面 |
| 機械的寿命: | 5万回 |
| 締め付けトルク: | フィキシングナット 最大 0.5 Nm |
| 重量: | 0.026 kg |

## 周辺条件


| | |
|---|---|
| **IP**保護等級: | IP65前面 |
| 使用温度: | - 25 ° C ～ + 55 ° C |


| | |
|---|---|
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 85 ° C |
| 耐衝撃性: | Max. 500 m/s$^2$, pulse width, 3-axis (sinusoidal EN IEC 60068-2-27) |
| 耐振動性: | 最大 100 m / s$^2$ 10 Hz ～ 500 Hz、（正弦波 EN IEC 60068-2-6） |
| 耐候性: | 耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠 |


## 認証


| | |
|---|---|
| 準拠: | CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| **REACH:** | REACH compliant |
| **RoHS:** | RoHS compliant |

## その他


| | |
|---|---|
| 簡単な説明: | アクチュエーター, オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト (a) |
| ハウジング 材質: | プラスチック、UL |
| 製品属性: | 標準ロック DOM 311 |
| ヒント: | 標準ロック DOM 311 |
| スイッチングポジション: |  |
| 配線図: |  |
| マウントカットアウト: | |



30 min.
R1 max.
24 min.
21.2 +0.2 0
27.2 +0.2 0


25 min.
25 min.
Ø22.3 +0.4 0


24 min.
R1 max.
24 min.
21.2 +0.2 0
21.2 +0.2 0

寸法図:


5.5 max.
1.6 max.
2
43.5±0.5
27
48
51


5.5 max.
1.6 max.
2
43.5±0.5
27
48
51