

E/MBK - Endhalter

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401637>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Großflächig beschriftbar
- Aufschraubbar auf NS 15-Tragschienen
- Direkt montierbar als MBK-Klemmenblock auf die Montageplatte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401637
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7111
GTIN	4017918020484
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,633 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,62 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Endhalter
------------	-----------

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,4 ... 0,5 Nm
------------------	----------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,2 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	11,4 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	13 mm
Länge	22 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	3,2 mm Befestigungsloch

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	NS 15
------------	-------

Zeichnungen

Maßzeichnung



1401637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401637>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--