



Soutient la cheville,  
protège contre les chocs  
et garde les pieds au sec.

jolas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR    ASTM F3445-21 SR



Pour en savoir plus

COUPE MI-HAUTEUR, HYDROFUGE AVEC BOA

Cette chaussure de sécurité coupe mi-hauteur avec protection anti-perforations en textile PTC, embout en aluminium et semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram haute adhérence convient pour la plupart des travaux. Le modèle présente un système de soutien de cheville et l'absorption des chocs PORON® XRD™ prévient les blessures au pied et au dos. La tige hydrofuge est idéale pour les travaux dans des espaces humides. Le BOA® Fit System facilite l'enfilage et le retrait des chaussures.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Hydrofuge
- Détails de conception
- Double zone d'absorption
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Laçage à attache rapide
- BOA® Fit System
- Forme ergonomique
- Doux
- Soutien de cheville
- Sans matières d'origine animale



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Exalter

MATÉRIAU DESSUS Microfibre, Textile

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1.34 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge



Stabilizator



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 34       | 9985-34 | 6408487512001 |
| 35       | 9985-35 | 6408487512025 |
| 36       | 9985-36 | 6408487512049 |
| 37       | 9985-37 | 6408487512063 |
| 38       | 9985-38 | 6408487512087 |
| 39       | 9985-39 | 6408487512100 |
| 40       | 9985-40 | 6408487512124 |
| 41       | 9985-41 | 6408487512148 |
| 42       | 9985-42 | 6408487512162 |
| 43       | 9985-43 | 6408487512186 |
| 44       | 9985-44 | 6408487512209 |
| 45       | 9985-45 | 6408487512223 |
| 46       | 9985-46 | 6408487512247 |
| 47       | 9985-47 | 6408487512261 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com