


RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子

3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



螺栓接线端子，标称工作电压: 1500 V，额定电流: 192 A，连接量: 2，位数: 1，接线方式: 螺栓连接，额定接线容量: 70 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，直接螺钉连接，颜色: 蓝色

优势

- 安装在标准DIN导轨上或直接安装在控制盒内
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3247974
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE4412
产品关键代码	BE4412
目录页面	页码392 (C-1-2019)
GTIN	4046356725088
单件重量（含包装）	193.6 g
单件重量（不含包装）	175.712 g
原产地	CN

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子



3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>

技术数据

产品属性

产品类型	螺栓接线端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
位数	1
针距	29 mm
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	6.27 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	70 mm²
剥线长度	剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。
连接符合标准	IEC 60947-7-1
标称电流	192 A
最大负载电流	192 A (可连接导线横截面 70 mm²)
额定电压	1500 V
额定横截面	70 mm²

电缆端头 DIN 46234:1980-03

连接符合标准	DIN 46234:1980-03
横截面	2.5 mm² ... 70 mm²
横截面范围AWG	(按IEC标准修订)
孔径	8.4 mm
宽度	22 mm
螺栓直径	8 mm
螺纹	M8
紧固扭矩	6 ... 12 Nm
连接符合标准	DIN 46235:1983-07
横截面	16 mm² ... 70 mm²
横截面范围AWG	(按IEC标准修订)
孔径	8.4 mm

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子

3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



宽度	24 mm
螺栓直径	8 mm
螺纹	M8
紧固扭矩	6 ... 12 Nm
连接符合标准	DIN 46237:1970-07
横截面	2.5 mm² ... 6 mm²
横截面范围AWG	(按IEC标准修订)
孔径	8.4 mm
宽度	14 mm
螺栓直径	8 mm
螺纹	M8
紧固扭矩	6 ... 12 Nm
环形电缆插针的识别色 : 蓝色	2.5 mm²
环形电缆插针的识别色 : 黄色	6 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEx)

标识	II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	0800886 E/NS 35 N
桥接列表	/ RBO 8-VS 2 / 3213179 / RBO 8-VS 3 / 3213182
桥接数据	187 A (70 mm²)
防爆温度上升	40 K (187 A / 70 mm²)
标称工作电压	690 V
用于使用桥接件进行桥接	690 V
额定绝缘电压	630 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

额定电流	187 A
最大负载电流	187 A
接触电阻	0.06 mΩ

Ex 连接数据 概述

扭矩范围	6 Nm ... 12 Nm
额定横截面	70 mm²
额定接线容量AWG	2/0
柔性接线容量	2.5 mm² ... 70 mm²
接线容量AWG	12 ... 2/0
2根横截面相同的导线，柔性导线	2.5 mm² ... 70 mm²
2根横截面相同的导线，AWG柔性	12 ... 2/0

尺寸


RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子

3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



尺寸图



宽度	29 mm
高度	184 mm
深度	66 mm
NS 35/7,5深度	67 mm
NS 35/15深度	74.5 mm
螺栓长度	20.5 mm
孔径	6.4 mm
针距	29 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试	
测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试
温升测试	
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 70 mm²	8.4 kA
结果	已通过测试
工频耐受电压	
测试电压设定值	2.2 kV

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子

3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



结果	已通过测试
----	-------

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	10 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 (+/- 2) rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	70 mm²/10.4 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子



3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	直接螺钉连接

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子


3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



图纸

尺寸图



RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子

3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



电路图



RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子

3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>

 UL认证 认证ID: FILE E 60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	175 A	-	-
使用组 C	600 V	175 A	-	-

 EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00540				
--	--	--	--	--

 DNV 认证ID: TAE00004G1				
--	--	--	--	--

 IECEX 认证ID: IECEXSEV13.0003U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	690 V	187 A	-	2.5 - 70

 ATEX 认证ID: SEV13ATEX0132U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	690 V	187 A	-	2.5 - 70

 CCC 认证ID: 2020322313000627				
--	--	--	--	--

 UKCA-EX 认证ID: CML 22UKEX1230U				
---	--	--	--	--

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子



3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RBO 8-HC BU - 螺栓接线端子



3247974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247974>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn