



### Principales

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                                                 |
| Type de produit ou équipement | Prise TV                                              |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale |
| Type de prise télévision      | Individuel                                            |
| Type d'emballage              | Capot de protection                                   |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connecteur TV                   | Mâle CEI 9,52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Affaiblissement sur un trajet   | 1,5 DB TV signal5...1800 MHz<br>2,5 dB TV signal1800...2150 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre d'entrées                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nuance de la couleur            | Blanc recyclé (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raccordement                    | Bornes à vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forme de la tête de vis         | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur de dénudage des fils   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de câble                   | Coaxial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble     | 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>Alliage de zinc: enveloppe                                                                                                                                                                                                               |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 34,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement       | 18,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,041 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C  |
| Normes                                         | EN 50083-4 |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04       |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D     |

## Durabilité de l'offre

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre              | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                               | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| REACH free of SVHC                             | Oui                                               |
| Directive RoHS UE                              | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Toxic heavy metal free                         | Oui                                               |
| Mercury free                                   | Oui                                               |
| RoHS exemption information                     | <a href="#">Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine                          | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental                         | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité                          | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 2                                                 |