

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné -PrismaSeT S coffret saillie plastique & métal 6rangées 24 modules

LVSS624W



Cette option circulaire permet d'éviter 80.196 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	S
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Description du coffret/armoire	Coffret mural
Installation du coffret	Saillie

Complémentaires

Largeur	Total : 570 mm
Hauteur	Total : 1106 mm
Profondeur	Total : 191 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre total de modules de 18 mm	144
Pas de 9 mm	288
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	6 protection d'étiquette 2 bande d'obturateur 1 bornier 4 serre-câbles 6 plaque modulaire
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	169 W
[In] courant nominal	160 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Goulotte Plaques amovibles

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de borniers	1 terre avec 72 sortants
Départs du bornier répartiteur	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 9 x 6...25 mm² Push-in (terre) , 63 x 1,5...4 mm² (flexible) Push-in (terre) , 63 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Description des options de verrouillage	Option verrou
Matière du coffret	Boîtier : métal Plastron : techno plastique
Poids du produit	20,350 kg
Couleur	Boîtier : blanc (RAL 9003) Plastron : blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP41 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	21,0 cm
Largeur de l'emballage 1	61,0 cm
Longueur de l'emballage 1	115,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	22,5 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	96,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	100,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	80 kg CO2 eq.
--	---------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

