

HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder



1636091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636091>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON EMV-Steckverbinder, Buchsenvariante, 4-polig, zum Anschluss geschirmter Leiter von 3 ... 9,5 mm Leitungsaussendurchmesser. Zum Einsatz im Kunststoffmodul HC-M-02-EMC-F

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1636091
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ACB
GTIN	4017918962913
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,83 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Das Potenzial des EMV-Steckverbindergehäuses ist vom Potenzial des Gehäuses des schweren Steckverbinders getrennt
Allgemein	für Crimpkontakte CK 1,6...ED... (nicht im Lieferumfang)
Allgemein	Klemmschellen für den Klemmbereich 3 mm - 6 mm und 6 mm - 9,5 mm

Artikeleigenschaften

Produkttyp	EMV-Einsatz modular
Serie	HC-M-EMV
Anwendung	Daten/Signal
Polzahl	4
Steckgesicht	4
Kontaktnummerierung	1 - 4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Anzahl Leistungskontakte	0
Anzahl Steuerkontakte	4
Kontakttyp	gedreht
	gerollt
Geschirmt	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	48 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	10 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5e

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschluss technik	Crimpanschluss
-------------------	----------------

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 14
Abisolierlänge der Einzelader	8 mm (6 mm bei 2,5 mm²)

Maße

HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder

1636091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636091>



Maßzeichnung



Breite	18 mm
Höhe	15,5 mm
Länge	46 mm

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1,6 mm
--------------------	--------

Materialangaben

Material	Zinklegierung
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Ag (alternativ Au)
Material Kontaktträger	PC

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 9,5 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolation	2,4 mm
Abisolierlänge der Einzelader	8 mm (6 mm bei 2,5 mm²)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montage

Montagehinweis	Gehäusehöhe ≥ 72 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. Zum Einsatz im Kunststoffmodul HC-M-EMV-MOD-BU, einsetzbare Crimpkontakte CK1,6-ED...
----------------	--


Zeichnungen

Maßzeichnung




Buchseinsatz

Maßzeichnung



Abisolierangaben

Funktionszeichnung



Montagehinweis:

Kabel wie dargestellt abisolieren. Das Schirmgeflecht auf den Kabelmantel umlegen und mit dem Schrumpfschlauch fixieren. Den Kontaktträger in EMV-Steckverbinder montieren und die Metallhalbschalen aufsetzen. Die Adern mit Crimpkontakten vercrimpen und die Kontakte in den Kontaktträger einrasten (auf korrekte Polzuordnung achten). Die Schelle montieren und den EMV-Steckverbinder in EMV-Modul einrasten. Schließlich das Modul in den Snap-In-Rahmen einsetzen.

HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder

1636091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636091>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636091>

 cUL Recognized Zulassungs-ID: E118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	42 V	9 A	- 16	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	42 V	10 A	- 16	-

HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder



1636091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636091>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder



1636091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636091>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de