


Han 16E-Male-Screw Fe(Au)/CuNi Type J



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 016 2691
规格	Han 16E-Male-Screw Fe(Au)/CuNi Type J
浩亨电子目录	https://harting.com/09330162691

标识

类别	插芯
系列	Han® Thermocouple
标识	Han E®

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
尺寸	16 B
带电线保护	有
针数	16
接地针	有

技术参数

导体截面积	1 ... 2.5 mm²
额定电流	16 A
额定电压	400 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
拧紧力矩	0.5 Nm 插针螺钉M3
	0.5 Nm M3固定螺栓
	1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	22.293 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140051423
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0 39121522
