

Données techniques


23032EMW33C3


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	160 mm
D - Diamètre Extérieur	240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	60 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	220,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	10,52 mm
k - Diamètre trou	5 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	9,58 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	748000000 mN
-------------------------------	--------------



PERFORMANCE PRODUIT

C0 - Capacité Charge Statique	1000000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	98600000 mN
e - Coefficient	0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale	3.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	3.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.77
N ref - Vitesse thermique de référence	14400 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	17400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	170,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	229,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

