

AGILA TWIN

2970U00050P30-10

EAN 4031582302769

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de bandage	20 mm
Trou central	10 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Hauteur	69 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.184 kg
Rayon d'encombrement	53 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

