




Données techniques

29413E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	65 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	140 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	96,5 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	122,8 mm
T - Hauteur de butée	45 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	22 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	29,5 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	39 mm
a - Position Point Application Charges	42 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	3,26 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	405000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	1180000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	142000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	13800 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	14400 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	27600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	7.601 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	9.399 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.743 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.872 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.447 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	118 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	100 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	72 mm
db2 - Diamètre max entretoise	72 mm

