

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



双阀连接器电缆，4-位置，PUR/PVC，黑色，自由出线，与 阀连接器 B (10 mm)，与 1只LED灯，接线: 稳压二极管 和 阀连接器 B (10 mm)，与 1只LED灯，接线: 稳压二极管，电缆长度: 5 m，阀插头间距: 0.1 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 高效：控制阀有两个可用一条连接电缆连接的接口
- 方便：诊断迅速简单，提高了机器的可用性

商业数据

订货号	1458185
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1DHA
产品关键代码	AF1DHA
目录页面	页码243 (C-2-2019)
GTIN	4046356638623
单件重量（含包装）	367.6 g
单件重量（不含包装）	364.1 g
原产地	PL

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

技术数据

产品属性

产品类型	带插拔式阀插头的电缆
应用	标准
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	无

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.6 Nm
------	--------

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	TPU
材料 外壳 电磁阀插头	TPU
接触件材料	CuSn
电磁阀插头的插芯材料	PA 6.6
接触件表面材料	Sn

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	24 V AC
	24 V DC
额定电流 I _N	4 A

阀连接器特性

固定螺钉	M3 x 29
脉冲功率	40 W (100 μs方波脉冲)
终端电压	70 V (2 mA恒定电流)
反向电压	50 V

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	50
---------	----

信号处理

状态显示	1只LED灯
状态显示	有

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

连接器

连接1

类型	自由出线
----	------

连接2

类型	阀连接器 B (10 mm)
标识材料	CuSn (触点)
	Sn (触点表面)
	PA 6.6 (插芯)
	TPU (外壳)
保护电路	稳压二极管

连接3

类型	阀连接器 B (10 mm)
标识材料	CuSn (触点)
	Sn (触点表面)
	PA 6.6 (插芯)
	TPU (外壳)
保护电路	稳压二极管

电缆/电线

电缆长度	5 m
	0.1 m

PUR/PVC , 0.75 mm² , 黑色 [116]

尺寸图	
电缆重量	57 kg/km
UL AWM	20549
位数	4
屏蔽	无
光缆类型	PUR/PVC , 0.75 mm ² , 黑色 [116]
导线结构 信号线	24x 0.20 mm
AWG , 信号线	18
导线横截面	4x 0.75 mm ²
线径 , 包括绝缘层	1.7 mm ±0.05 mm
电缆外径	6.30 mm ±0.2 mm
外护套 , 材料	PUR

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

外护套，颜色	黑色
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线，颜色	黑色1，黑色2，黑色3，黄绿相间
总绞线	4线，绞合
最大导线电阻	26 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km
额定电压，电缆	300 V
测试电压	1200 V
最小弯曲半径，固定式安装	63 mm
阻燃	符合 DIN VDE 0482 标准
	符合 DIN EN 50265-2-1 标准
	符合UL FT-2标准
环境温度（运行）	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)
	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (阀门插头)


标准和规范

阀插头

标准标识	阀插头
标准/规格	EN 175301-803

图纸

尺寸图



双阀插头, 2 x B型


SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆

1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>




尺寸图



阀插头间距

示意图



B类阀插头引脚分配


SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆

1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>



电路图



双阀连接器引脚分配

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

**EAC-RoHS**
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

	CSAus 认证ID: 13631			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	24 V	6 A	-	-

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 双阀连接器电缆



1458185
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1458185>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn