

PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026612>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



测试插头插片，位数: 1，颜色: 灰色

优势

- 测试插座PSBJ...用于代替一般的桥接螺钉，在桥接端子组上提供电压网络测试接入点
- 测试插座的设计已符合电力行业中所会遇到的特殊情况

商业数据

订货号	3026612
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码587 (C-1-2019)
GTIN	4017918359973
单件重量（含包装）	2.486 g
单件重量（不含包装）	2.486 g
原产地	PL

PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片



3026612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026612>

技术数据


产品属性

产品类型	测试插座
位数	1

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	6 mm
高度	6 mm
NS 35/7,5深度	15 mm
引脚直径	4.1 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	黄铜
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %


PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026612>



图纸



PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片



3026612

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026612>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片



3026612
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026612>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn