PSD-S AE BM2-1 85DB - 声学部件

2700136

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700136

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

蜂鸣器部件，持续/暂停声调，24 V DC，最大 85 dB(A)，黑色

优势

- 根据情况发出信号的多声调警报器
- 可通过DIP开关来设置音调功能

商业数据

订货号	2700136
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRL113
产品关键代码	DRL113
目录页面	页码518 (C-6-2019)
GTIN	4046356491280
单件重量（含包装）	86.8 g
单件重量（不含包装）	69 g
原产地	DE

PSD-S AE BM2-1 85DB - 声学部件

2700136

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700136

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用

产品属性

产品类型	声学部件

电气特性

概述

输入电压	24 V AC/DC ±10 %
额定输入电压范围	21.6 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC
最大启动电流	最大 200 mA
电流损耗	典型值 40 mA
持续上电时间	100 %
使用寿命，电气方面	最低为5，000小时
音效信号类型	持续声调
	脉冲声
	蜂鸣器
信号频率	大约 1 Hz
声频	大约 3.5 kHz
音量	85

尺寸

尺寸图	
高度	72 mm
直径	70 mm

材料规格

颜色	黑色
材料	聚碳酸酯PC

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65，安装后
环境温度（运行）	-30 °C ... 50 °C

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令

安装

安装位置	任意

图纸

尺寸图



认证

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700136

EAC
认证ID: EAC-Zulassung

cULus Listed
认证ID: E123528

cULus Listed
认证ID: E123528

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
https://www.phoenixcontact.com

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编： 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn