

规格



LC1F330N7

❗ 停止生产日期 2021年4月2日

① 已退市

产品系列	TeSys
产品系列	TeSys F
产品类型	接触器
产品短名	LC1F
接触器应用领域	应用于无感或微感负载、电阻炉 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
使用类别	AC-1 AC-4 AC-3
极数	3P
额定工作电压 [Ue]	<= 1000 V AC 50/60 Hz <= 460 V DC
控制回路电压 [Uc]	415 V AC 40...400 Hz
额定工作电流 [Ie]	400 A (当运行温度 <=40 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-1 330 A (当运行温度 <=55 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-3

额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV
约定发热电流 [Ith]	400 A (当运行温度 ≤40 °C)
额定分断能力	2640 A 符合 IEC 60947-4-1
额定短时耐受电流 [Icw]	2650 A 当运行温度 ≤40 °C 可持续 10 s 1800 A 当运行温度 ≤40 °C 可持续 30 s 1300 A 当运行温度 ≤40 °C 可持续 1 分钟 900 A 当运行温度 ≤40 °C 可持续 3 分钟 750 A 当运行温度 ≤40 °C 可持续 10 分钟
与继电器配合使用的熔断器	400 A aM 当运行电压 ≤440 V 500 A gG 当运行电压 ≤440 V
平均阻抗	0.28 mΩ - Ith 400 A 50 Hz
额定绝缘电压 [Ui]	1000 V 符合 IEC 60947-4-1 1500 V 符合 VDE 0110 C 组
每极功耗	44 W AC-1 31 W AC-3
过电压类别	III
power pole contact composition	3 NO

杜集同食杜酒品化用包用包特干用包適干用不包表代不档文本：明明

电动机功率 (kW)	160 kW 当运行电压<=380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 180 kW 当运行电压<=415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 200 kW 当运行电压<=440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 200 kW 当运行电压<=500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 220 kW 当运行电压<=660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 160 kW 当运行电压<=1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW 当运行电压<=220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 kW 当运行电压<=400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
控制电压限额	线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) 线圈释放: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
机械寿命	10 Mcycles
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	650 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	10 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C)
最大操作频率	2400 次/小时当55 °C
动作时间	40...65 ms 闭合 100...170 ms 分断
接线能力	控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²硬线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²硬线 不带 电源回路: 环形接线端子 1 电缆 240 mm² 电源回路: 接线柱 2 电缆 母线横截面: 30 x 5 mm 电源回路: 螺栓连接
紧固扭矩	控制回路: 1.2 N.m 电源回路: 35 N.m
安装方式	底板安装
热消散	8 W
符合标准	JIS C8201-4-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-1
产品认证	CCC RINA IEC CB报告 BV UL LROS (Lloyds register of shipping) RMRoS DNV ABS UKCA
型号	LC1F
控制回路特性	AC当40...400 Hz

环境

IP 保护等级	IP20 前面板 带保护盖 符合 IEC 60529 IP20 前面板 带保护盖 符合 VDE 0106
防护措施	TH
运行温度	-5...55 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
周围空气温度	-40...70 °C
高度	206 mm
宽度	213 mm
深度	219 mm

工作海拔	3000 m 无降容
净重	8.6 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24.892 cm
Package 1 Width	25.146 cm
Package 1 Length	29.972 cm
Package 1 Weight	9.226 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规

REACH 声明

欧盟Rohs指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

产品环境文件

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)