

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2891482
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	ABNABG
GTIN	4046356167543
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,15 g
Zolltarifnummer	85444210
Ursprungsland	PL

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Produktfamilie	RJ45 STANDARD CAT6
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45

### Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7)
Nennspannung $U_N$	150 V <sub>eff</sub>
Nennstrom $I_N$	1,5 A
Übertragungsrate	1 GBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit	1 GBit/s

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckkraft pro Signalkontakt	30,00 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	50 N

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Außenmantel, Material	LSFROH

### Maße

Breite	12,6 mm
Höhe	6,6 mm
Länge	40,05 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser max.	6,2 mm
-----------------------	--------

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade RJ45
Geschirmt	ja
Steckzyklen	$\geq 750$
Schutzart	IP20

#### Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade RJ45
---------	---------------------

### Kabel / Leitung

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



Leitungslänge	1,50 m
Leitungsaußendurchmesser	6,00 mm
Außenmantel, Material	LSFROH
Einzelader, Anzahl Litzen	8
Einzelader, Material	Cu Litze
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Schirmung	S/FTP
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	30 mm
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1
Rauchgasdichte	nach IEC 61034
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-3C

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

## Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-3C
Rauchgasdichte	nach IEC 61034

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



**EAC**

Zulassungs-ID: 19060508

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2891482>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)