

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Mureva Styl- Bouton poussoir saillie IP55 IK08 connex. auto gris

MUR35026W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.54 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Mureva Styl           |
| Gamme de produit              | Mureva Styl           |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir       |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7016) |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation du produit        | Produit complet                                                                                                                                          |
| Montage de l'appareil          | Saillie                                                                                                                                                  |
| Courant nominal                | 10 A                                                                                                                                                     |
| Type de technologie            | Électromécanique                                                                                                                                         |
| Mode de fixation               | Par vis                                                                                                                                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA                                                                                                                                                 |
| Nombre de bascules             | 1                                                                                                                                                        |
| Actionneur                     | Bouton-poussoir                                                                                                                                          |
| Entrée de câble                | Accès facile aux vannes (diamètre : 6...20 mm)                                                                                                           |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s) |
| Largeur                        | 76 mm                                                                                                                                                    |
| Hauteur                        | 76 mm                                                                                                                                                    |
| Profondeur                     | 64 mm                                                                                                                                                    |
| Profondeur en saillie          | 64 mm                                                                                                                                                    |
| Matière                        | SEBS<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène)<br>Laiton                                                                                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur/extérieur                                                                                                                                      |
| Longueur de dénudage des fils  | 13 mm                                                                                                                                                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)                    |
|                                                 | Résistant à l'alcool (96%)                    |
|                                                 | Résistant à l'acide lactique                  |
|                                                 | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué      |
|                                                 | Résistant au javellisant dilué                |
|                                                 | Résistant à l'ammoniaque dilué                |
|                                                 | Résistant à l'eau savonneuse                  |
|                                                 | Résistant au lave vitre                       |
|                                                 | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |
|                                                 | Résistant à l'hexane                          |

## Environnement

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Labels qualité                                 | NF<br>EAC<br>CE<br>AENOR                             |
| Degré de protection IP                         | IP55                                                 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08                                                 |
| Tenue à la flamme                              | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Normes                                         | EN 60669-1                                           |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                           |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -25...55 °C                                          |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,700 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 126,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,564 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.5 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro SCIP          | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b                          |
| Directive UE RoHS    | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|         |     |
|---------|-----|
| Reprise | Oui |
|---------|-----|

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

