



Brand of NTN corporation

Données techniques

UKF.316H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK316G2H, F316

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	68 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	27 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	82,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure	55 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	78 mm
d - Diamètre arbre	70 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	105 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	38 mm
G - Graisseur	M10x1
J - Distance entre trous de fixation	196 mm
L - Largeur / diamètre du logement	250 mm
N - Dimension trou de fixation	31 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	44,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	122850000 mN
C0 - Capacité de charge statique	86500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	12,68 kg
Référence du manchon	H2316

