


E12531



Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0018E03



Application

Caractéristique spécifique	Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (40° C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	666
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12531



Câble avec prise femelle


ADOGA030MSS0018E03

Raccordement électrique


Câble: 18 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc