

## CARACTERISTIQUES

- Revêtement en nitrure de titane (TiN)
- Longueur d'axe plus longue
- Pointe de coupe à angle droit
- Angle de coupe de 118°
- Disponible en tailles de 0,25 à 20 mm

## Foret à torsion HSS de RS Pro, 0,5 x 22 mm

RS code commande : 214-177



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

**Description du produit**

Les forets courts haute vitesse à revêtement en nitrure de titane sont adaptés à une multitude de travaux et de matériaux, et sont dotés d'un axe plus long par rapport à d'autres forets standard ; ils peuvent également être utilisés dans les perceuses manuelles et mécaniques. Adaptés pour le perçage de métal, bois et plastique, ainsi que d'autres matériaux, les forets courts sont dotés d'une pointe de coupe à droite avec un angle de coupe de 118°.

**Caractéristiques**

Type de foret	Foret rotatif
Type	Torsion
Matériau	HSS
Surface	Revêtement en étain
Application de perçage	Métaux, bois, plastiques

**Spécifications mécaniques**

Longueur totale	80mm
Angle de point	118°
Diamètre.	4.5mm

**Homologations**

Conformité/certifications	DIN 338 ; BS 328-ISO 235/1
---------------------------	----------------------------





RS Stock No.	Dia.(mm)	Overall Length(mm)	Flute Length(mm)
213-887	1.0	34	12
213-900	1.1	36	14
213-310	1.2	38	16
213-893	1.3	38	16
213-376	1.4	40	18
213-871	1.5	40	18
213-859	1.6	43	20
213-433	1.7	43	20
213-865	1.8	46	22
213-972	1.9	46	22
213-916	2.0	49	24
213-966	2.1	49	24
213-950	2.2	53	27
213-944	2.3	53	27
213-938	2.4	57	30
213-922	2.5	57	30
213-843	2.6	57	30
213-764	2.7	61	33
213-758	2.8	61	33
213-427	2.9	61	33
213-411	3.0	61	33
213-382	3.1	65	36
213-405	3.2	65	36
213-398	3.3	65	36
213-742	3.4	70	39
213-304	3.5	70	39
213-720	3.6	70	39
213-714	3.7	70	39
213-736	3.8	75	43
213-837	3.9	75	43