



Helawrap - Gaine de protection et accessoires

- Helawrap en PA6, UL94 V0

Helawrap HWPAVO est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans des secteurs avec vibrations et mouvements. HWPAVO a d'excellentes propriétés de retardateur de flamme et est sans halogène.


Principales caractéristiques

- Solution idéale pour l'emballage, la protection et la fixation de câbles
- Applicable rapidement et sans effort
- Auto-extinguible selon l'UL94 V0
- Très bonne protection à l'abrasion
- Le profil spécifique permet une sortie de câble à n'importe quel niveau
- Peut être bougé et remis en place très souvent
- Outil manuel d'application inclus

Retrouvez Helawrap dans notre Catalogue Produits.



En savoir plus !



HWPA0 est parfaite pour les applications exigeant une protection contre l'abrasion et au feu.

MATIÈRE	Polyamide 6 V0 (PA6V0)
Températures d'utilisation	-40 °C à +90 °C, en pointe +120 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V0
Homologations	CEN/TS 45545-2: 2009, DIN 5510-2

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø max. toron	Couleur	Long. du rouleau (m)	Outil de pose	Article
HWPAV08	9	Noir (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16	Noir (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21	Noir (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	27	Noir (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32	Noir (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.