

Outillage général / Tournevis - Clés mâles - Embouts de vissage / Tournevis / Tournevis manche bois pour vis à fente / ATH - Tournevis manche bois pour vis à fente - lame forgée

ATH.8X150 - 3148510115603

ATH - Tournevis manche bois pour vis à fente - lame forgée -




- Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée.
- Zone de frappe élargie par bouchon métallique.
- Lame ronde forgée et traitée sur toute sa longueur.
- Liaison manche-lame par ailettes.
- Présentation : brunie.

Normes

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Caractéristiques techniques

Poids (g) : 130



Diamètre (mm) : 28
Diamètre d1 x L1 (mm) : 7 x 150
Longueur L [mm] : 270
Longueur L2 [mm] : 120
Epaisseur E : 1,2
A [mm] : 8,0



