

RILEY

STREAM EVO™

Les lunettes de sécurité Stream™ Evo offrent un confort et une « portabilité » extrêmes avec une gamme d'options de verres adaptées à une variété de conditions.



GRIS



VERRES LED



BLEU



ANTIREFLETS



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AMBRE



CLAIR



CLAIR



CRÉPUSCULAIRE



IRG



TempFLEX™



TPE SOUPLE



PONT NASAL RÉGLABLE



ULTRA-LÉGÈRES



DIÉLECTRIQUE



FONCÉ 3



FONCÉ 5

FONCTIONNALITÉS

- + Verre simple en polycarbonate enveloppant
- + Les pointes des branches TempFLEX™ sont souples et ventilées, et procurent un maintien confortable et sûr
- + Les branches minces améliorent le confort lorsqu'elles sont portées avec des protège-oreilles
- + Protection latérale
- + 100 % sans métal
- + Pont nasal antidérapant, souple et réglable

- + Livré avec une pochette de rangement en microfibre
- + Pack d'accessoires Stream Evo disponible séparément. Contient un bandeau et un joint réglables.
- + Également disponible dans un format plus petit - voir Stream™ Evo Small
- + Également disponible sans emballage en plastique - voir Stream™ (Evo) Eco

TEINTE DES VERRES	CODE.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTECTION	REVÊTEMENT
CLAIR	RLY00361	2C-1.2 R 1FTKN CE / Z87+ U6 / IO 0	R EN 166 FT CE / Z87+ / AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Impacts, rayons UVs	TECTON 400 Antirayures et antibuée K&N / UV400 /Hydrofuge
GRIS	RLY00362	5-2.5 R 1FTKN CE / Z87+ U6 L2.5 / I 2		Impacts, rayons UV et solaires	
BLEU	RLY00365	2C-1.4 R 1FTKN CE / Z87+ U6 S / I 1		Impacts, rayons UV	
AMBRE	RLY00371	2-1.2 R 1FTKN CE / Z87+ U6 / IO		Impacts, rayons UV	
VERRES LED	RLY00369	2C-1.4 R 1FTKN CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1		Impacts, rayons UV	FRIDA 400 Antirayures + antibuée K&N / UV400 / Hydrofuge
ANTIREFLETS	RLY00363	2C-1.2 R 1FT CE / Z87+ U6 / IO 0		Impacts, rayons UV	
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	RLY00377	5-1.7 R 1FT CE / Z87+ U6 L1.7		Impacts, rayons UV	
CRÉPUSCULAIRE	RLY00364	5-1.7 R 1FT CE / Z87+ U6 L1.7 / I 1		Impacts, rayons UV	
FONCÉ 3	RLY00375	3 R 1FKN CE / Z87+ W3 / I 3	R EN 166 FT CE / Z87+	Impacts, rayons UV et infrarouges	TECTON 400 Antirayures et antibuée K&N / UV400 /Hydrofuge
IRG	RLY00374	4-4 R 1FTKN CE / Z87+ W4			
FONCÉ 5	RLY00376	5 R 1FKN CE / Z87+ W3			
PACK D'ACCESSOIRES	RLYA0017	N/A	N/A	N/A	N/A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

COURBURE DE LA BASE DES LUNETTES	9,5 mm
PRODUIT	23 g

EMBALLAGE

Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une fente Euroslot

BOÎTE INTÉRIEURE	10
CARTON EXTÉRIEUR	200

SPÉCIFICATION DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU	FONCTIONNALITÉS
VERRE	Polycarbonate	Verre moulé monobloc avec protection latérale
PONT NASAL	Elastomères thermoplastiques (TPE)	Confortable et souple
BRANCHE	Thermoplastique TR90 / Elastomères thermoplastiques (TPE)	Co-injecté - Robuste, souple, léger et ventilé
CHARNIÈRE	Thermoplastique TR90	Sans métal et durable

MARQUAGES DES VERRES ET DE LA MONTURE

MARQUAGE DES VERRES

TYPE DE FILTRE DES VERRES :

Indice de protection UV 2,2 | Filtre IR 4 | Filtre solaire 5, 6 | Filtre de soudage (sans numéro de teinte) 1,7 à 7

NUMÉRO DE TEINTE :

1.2 Transparent ou Ambre 1.4 Bleu ou I/O Étanche
1.7 Minimise ou I/O 2.5 Gris ou Revo 3.1 Gris foncé ou Miroir

R Nom du fabricant

CLASSE OPTIQUE :

1 Haute qualité optique

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

S Résistance accrue
F Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
B Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
A Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 190 m/s
T Protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes

PERFORMANCE :

8 Court-circuit et arc électrique
9 Projection de métal en fusion
K Résistance aux rayures causées par de fines particules
N Résistance à la buée

CE Marque de certification

MARQUAGES DE LA MONTURE

R Nom du fabricant

EN 166 : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les situations quotidiennes telles que les chutes, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

S Résistance accrue
F Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
B Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
A Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 190 m/s
T Protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes

PERFORMANCE

3 Gouttelettes ou éclaboussures de liquide
4 Grandes particules de poussière > 5 µm
5 Gaz et petites particules de poussière < 5 µm
8 Court-circuit et arc électrique
9 Métal en métaux fondus et les corps solides chauds

CE Marque de certification

USA (ANSI)

VERRES :

U6 UV (tous les verres) L1.3 LED L1.7 Solaire (I/O, crépuscule)
L2.5 Solaire (gris) L3 Solaire (gris foncé) W4 Verre infrarouge

VERRES ET MONTURE :

Impact à grande vitesse Z87+, 0,25 pouce, bille de 1,04 g à 150 pi/s

AUS (AS/NZS)

MARQUAGE DES VERRES :

CATÉGORIE OCULAIRE :

0 UV 1 Solaire 2 Solaire
3 Solar O Extérieur sans teinte

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

I Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s

MARQUAGES DES MONTURES :

AS/NZS 1337.1: 2010 : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les situations quotidiennes telles que les chutes, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

CLEANING : Les verres doivent être nettoyés régulièrement.

MAINTENANCE : les verres piqués, rayés ou endommagés nécessitent le remplacement du produit complet. Si la monture est endommagée, remplacez également le produit complet. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes dans une pochette en microfibre ou un étui rigide.

STORAGE : tous les produits doivent être conservés dans un environnement sec et propre.

Les certificats d'approbation des produits Riley, conformes aux normes CE, sont fournis sur demande. Riley est une marque déposée.



Marquage standard (SAI Global)

www.riley-eyewear.com

E: info@riley-eyewear.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, Royaume-Uni

GLOBUS