


FICHE TECHNIQUE

Joint torique 132149

INFO PIÈCE

Code pièce	132149
Diamètre intérieur d1	41,40 mm
Diamètre de tore d2	5,30 mm
Standard dimensionnel	R29BIS
Plages de tolérances selon	ISO 3601-1
Famille d'élastomère	EPDM
Mélange	7EP1197
Norme d'aspect	ISO 3601-3



INFO MÉLANGE - 7EP1197

FAMILLE - EPDM

Propriétés

Dureté Sh A	70
Résistance rupture	14 MPa
Allongement rupture	180 %
DRC	12 % (24h 150°C)
TR10	-46 °C
Température de fragilité	-55 °C
Plage de température d'utilisation *	-50 °C / 140 °C
Température pic	175 °C

Couleur

Noir

Homologations

Alimentaire : FR, USA

Eau potable : DE, FR, GB, IT, NL, USA

Très Bonne tenue

Eau, vapeur et solutions aqueuses
Liquide de frein synthétique
Agents atmosphériques
Basses températures

Faible tenue

Huiles minérales et hydrocarbures

Particularités

Comportement mécanique assez bon

Applications type

Robinetterie eau chaude et froide

Eau potable

Disjoncteurs SF6

Circuit de refroidissement

Circuit de freinage

Circuit de chauffage

* La plage de température est donnée à titre indicatif et peut être influencée par l'environnement, les fluides en contact et les conditions de service.

