


Massette sans rebond



Ces massettes sans rebond possèdent une tête et une poignée en alliage d'aluminium moulé avec revêtement et une poignée en caoutchouc amortissant les chocs.



Standard	Poids approximatif	Diamètre de l'embout		Longueur nominale	Embouts de rechange	
					Code commande	
Code commande	g	pouce	mm	mm	Blanc dur (standard)	Marron robuste
732-577	700	1,5	38	305	732-599	732-606
600-795	900	1,75	44	305	600-802	600-818
732-583	1150	2	50	330	732-628	732-634
382-2083	1850	2,5	63	370		

Faces de remplacement



BLANC

Nylon dur - dureté au rebondissement D 61-65 Le meilleur embout d'usage général. Pour le travail d'assemblage léger et intensif.

MARRON

Polyuréthane robuste - dureté au rebondissement D 58-62 Résistant à l'abrasion et aux chocs. Idéal pour frapper des surfaces pointues, y compris des formes de coupe, un jeu de matrices de règle en acier.

Diamètre	BLANC Nylon dur	MARRON Robuste	Diamètre
			
mm	Code commande	Code commande	pouce
38	732-599	732-606	1,5
44	600-802	600-818	1,75
50	732-628	732-634	2