


ZH-A, Venturi, modèle compact/modèle en ligne, Millimètres ZH10DLA-06-06-08S

Fiche technique

General series information


- Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).



Générateur de vide


Spécifications standards

Diamètre de la buse	10 (Ø 1.0 mm)
Modèle	D (Modèle en ligne)
Pression du vide	L (-48 kPa [ZH05 à 13]; -66 kPa [ZH15 à 20])
Taille orifice SUP.	06 (Raccord instantané Ø6 mm)
Taille orifice VIDE	06 (Raccord instantané Ø6)
Taille orifice EXH.	08 (Raccord instantané Ø8)
Accessoires	S (Avec fixation standard - Avec silencieux)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Pneumatic input connection	Instantanées Ø 8
Pneumatic exhaust connection	Instantanées Ø 8
Débit d'écoulement	52 l/min (ANR)
Matière de tube compatible	Polyamide souple; Polyamide; Polyuréthane
Raccord de vide pneumatique	Instantanées Ø 6
Pression du vide maxi	-48 kPa
Taille nominale de la buse [mm]	1.0 mm
Poids	0.008 Kg



Constructions

Modèle à montage en ligne



Nomenclature

N°.	Description	Matériau	Note
1	Corps	PBT	
2	Diffuseur	PPS	Type S : Brun, Type L : Noir
3	Adaptateur	PBT	
4	Fixation standard	PBT	Détachable (Accessoire)
5	Joint torique	NBR	Graisse appliquée
6	Collerette	—	
7	Joint	NBR	Graisse appliquée
8	Taraudage	Laiton	Nickelage autocatalytique

Information supplémentaire

Catalogue	ZH-C_FR.pdf
Operation manuals	OM_ZH_OM00401EN.pdf