




VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	45 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	65 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	3 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1109
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS81109
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS81109
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	62,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	50,5 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Poids cage à rouleaux	0,021 kg
------------------------------	----------

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	29800000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	128000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	15600000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	6600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	25800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

