

## Câble de connexion

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



## Application

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone              | oui                                                                 |

## Données électriques

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tension d'alimentation [V]  | 8...32 DC |
| Classe de protection        | III       |
| Courant de sortie total [A] | 4         |

## Conditions d'utilisation

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température ambiante [°C]              | -40...80                                   |
| Température ambiante en mouvement [°C] | -20...80                                   |
| Indice de protection                   | IP 67; (connecteur correspondant raccordé) |

## Données mécaniques

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Poids [g]                             | 123,4                          |
| Matières                              | Connecteur femelle: TPU orange |
| Matière du corps                      | PA                             |
| Matière écrou moleté                  | laiton, nickelé                |
| Matière des joints                    | FKM                            |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                            |



## Câble de connexion

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 5 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA, noir



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

