


MERKMALE

- Datenspeicher und Lesefunktion
- Display-Hold-Funktion
- Eingangsschutz: Max. 20 V
- Automatische Abschaltung
- C/°F auswählbare Anzeige

Digitales Thermometer von RS PRO

RS-Best.-Nr.: 123-2215



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Das RS PRO 1319A ist ein hochwertiges, hochpräzises Digitalthermometer für den Einsatz mit jedem Thermoelement Typ K als Temperatursensor. Es verfügt über eine zweifache LCD-Anzeige, die Temperaturmessung (Hauptanzeige) und MAX/MIN/DURCHSCHNITT oder Offset-Referenzwert - im RELATIVEN Modus (sekundäre Anzeige) - anzeigt. Ein digitales Thermometer kann die Temperatur auf einen Dezimalpunkt statt auf eine ganze Zahl messen, was bedeutet, dass die Ergebnisse genauer sind. Das RS PRO 1319A Digitalthermometer ist ideal für Bereiche, in denen genaue Temperaturmesswerte erforderlich sind.

Allgemeine

Serie	RS PRO Typ K
Modellnummer	1319A
Thermometertyp	Tragbar
Sondentyp	K
Anzahl der Temperatureingänge	1
Absolute maximale Temperaturmessung	+1300 °C / +1999 °F
Temperaturskala	Celsius/Fahrenheit
Anzeigetyp	LCD
Auflösung	0,1 °C / 0,1 °F
Beste Genauigkeit	0,3 % ± 1 °C / 0,3 % ± 2 °F
Temperaturkoeffizient	0,1x(spec. ACC'y)/ °C. <18 °C. > 28 °C.
Datenspeicher	150 Sätze/Ja
Minimale/maximale Aufzeichnungen	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Kalibriertes Zertifikat	Ja
Betriebstemperatur	0 °C. Bis 50 °C.
Lagertemperatur	-20 °C. Bis 60 °C.
Betriebsfeuchtigkeit	Unter 80 % RL
Anwendungen	Nahrungsmittelindustrie / HLK / Industrie / Medizin

Elektrische

Batterietyp	AAA
Batterielebensdauer	110 Stunden

Mechanische

Abmessungen	72 x 35 x 150 mm
Länge	72mm

Breite	35mm
Höhe	150mm
Gewicht	235g

Klassifizierung

ECL@ss Version	
UNSPSC Version	

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	En 61340
Meldungen	RoHS-Konformitätszertifikat

Ähnliche Produkte

Best.-Nr.	Marke	Produktname	Thermometertyp	Absolute maximale Temperaturmessung	Sondentyp
Xxx-xxxx					
Xxx-xxxx					



