



Brand of NTN corporation


Données techniques

BB6UU

Douilles à billes standard fermées



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
Type de conception	BBE
Categorie de douille à billes	Standard ball bushings, closed
Standard	JIS dimension
Nombre de joints	2
Matière cylindre extérieur ou segments acier	100Cr6
Matière de la cage	PA
Graissage initial	Non/No
d - Diamètre Intérieur	6 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Tolérance diamètre Intérieur	0/-0,009
D - Diamètre Extérieur	12 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur	0/-0,011
L - Longueur	19 mm
L - Tolérance Longueur	0/-0,2
L1	13,5 mm
Tolérance L1	0/-0,2
D1 - Diamètre	11,5 mm
L2	1,1 mm
Nombre de rangées de billes	4
Masse	0,009 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cmin	131000 mN
Cmax	185000 mN
C0min	265000 mN
C0max	375000 mN
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	353,15 °K

