





Données techniques

4T-LM11910

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Cuvette

VISUEL(S)



4T-LM11910

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
D - Diamètre Extérieur	45,237 mm
C - Largeur de la bague extérieure	12,065 mm

PERFORMANCE PRODUIT

A2 - Coefficient matière	1
--------------------------	---

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	39,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE	41,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1,3 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Si $P_o < F_r$, alors considérer $P_o = F_r$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

