

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块

2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

Inline，数字量输入模块，数字输入: 16 (NPN)，24 V DC，连接技术: 3线，本地总线传输速率 : 500 kBit/s，保护等级: IP20，包括Inline连接器和标记条



产品描述

模块用于Inline站内部。用于采集数字信号。

优势

- 16 个数字量输入，NPN接线
- 2线制与3线制连接技术连接的传感器
- 每个传感器最大允许的负载电流：250 mA
- 诊断和状态指示灯

商业数据

订货号	2863520
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRI131
产品关键代码	DRI131
目录页面	页码124 (C-6-2019)
GTIN	4017918941208
单件重量（含包装）	224.4 g
单件重量（不含包装）	210 g
原产地	DE

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块


2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度	48.8 mm	
高度	140.5 mm	
深度	71.5 mm	
关于尺寸数据的注意事项	外壳尺寸	

说明

应用说明	
应用说明	只用于工业应用
使用限制	
CCCex说明	在中国不允许用在潜在爆炸区域内。

接口

Inline本地总线		
接口数	2	
连接方式	Inline数据跨接块	
传输速度	500 kBit/s	

系统属性

模块		
ID 代码 (dec.)	190	
十六进制ID编码	BE	
长度编码（十六进制）	01	
长度编码（十进制）	01	
过程数据通道	16 位	
输入地址区域	2 Byte	
输出地址区域	0 Byte	
寄存器长度	16 位	
所需的参数数据	1 Byte	
所需的组态数据	4 Byte	

输入数据

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块



2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>

数字量:

输入名称	数字输入
输入说明	EN 61131-2 型号1
输入数量	16 (NPN)
连接方式	回拉式弹簧连接
连接系统	3线
输入电压	24 V DC
输入电压范围, "0"信号	-3 V DC ... 5 V DC
输入电压范围, "1"信号	15 V DC ... 30 V DC
额定输入电压 U_{IN}	24 V DC
典型响应时间	< 1 ms
保护电路	短路和过载保护

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Inline
类型	模块
供货范围	包括Inline连接器和标记条
通道数目	16

电气特性

额定条件下的最大功耗	1.6 W
------------	-------

电位: 通信电源(U_L)

电源电压	7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗	最大 60 mA

电位: 分段回路电源(U_S)

电源电压	24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差, 包括纹波)
电流消耗	最大 4 A

电气隔离/电压范围的隔离

测试电压: 5 V电源, 入向远程总线/7.5 V电源 (总线逻辑)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
测试电压: 5V电源, 出向远程总线/7.5V电源 (总线逻辑)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
测试电压: 7.5 V电源 (总线逻辑) /24 V电源 (I/O)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
测试电压: 24 V电源 (I/O) /功能接地	500 V AC, 50 Hz, 1 min

连接数据

连接技术

连接名称	Inline连接器
------	-----------

导线连接

连接方式	回拉式弹簧连接
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块



2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>

柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

Inline连接器

连接方式	回拉式弹簧连接
硬导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 55 °C
保护等级	IP20
空气压力（运行）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力（存放/运输）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 85 °C
允许湿度（运行）	10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度（存放/运输）	10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)

标准和规范

保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块


2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>




图纸

尺寸图



接线图



IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块



2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>



BV
认证ID: 20989_C0 BV

ABS

认证ID: 22-2226444-PDA

UAE-RoHS

认证ID: 22-04-13078

DNV

认证ID: TAA00002CU



cULus认证
认证ID: E140324



cULus Listed
认证ID: E199827

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块



2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 数字量模块



2863520

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863520>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	398c065b-dd4d-42fd-8e8c-f4e5d2f384cb

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn